

Mitutoyo**Messprojektor mit Bildschirm-Ø 315 mm und Objektiv 10fach, Typ: A3010****Bestelldaten**

Bestellnummer	493510 A3010
GTIN	
Artikelklasse	44C

Beschreibung**Ausführung:**

Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. **Universalgerät** für den Einsatz in der Fertigung, im Labor, Kontrolle und Schleiferei.

- **Standardobjektiv 10fach. 20- und 50fach Objektiv siehe Sonderzubehör. Maximale Verzerrung der Objektive 0,2 %.**
- **Vertikaler, drehbarer 315 mm Fadenkreuz-Bildschirm mit eingebauter digitaler Winkelanzeige, umschaltbar für Ablesung in Grad oder Dezimal.**
- **Das telezentrische Beleuchtungssystem garantiert eine vertikale und gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes.**
- **Halogen-Durchlicht und Auflicht-Beleuchtung sind im Gehäuse integriert.**
- **Massiver Koordinatenmesstisch, mit Schnellverstellung in beiden Achsen.**
- **Eingebaute Digitalanzeige (mit Datenausgang) gewährleistet ein sicheres und fehlerfreies Messen.**
- **Zum Messen von Längen, Winkeln, Kurven und Radien.**

Lieferumfang:

Inklusive Objektiv 10fach, Blendschutz, Abdeckhaube und Netzkabel.

Sonderzubehör:

Objektive Nr. 494010, kippbarer Zentriersupport Nr. 494040, Horizontal-Prisma Nr. 494050, Klemmhalter Nr. 493040, Schneidkantenreiniger/Positionsknete Nr. 354788.

Hinweis:

Weiteres Sonderzubehör wie passende Norm-Messplatten oder Kantensensor mit Auswerteeinheit QM-Data 200 auf Anfrage erhältlich.

Messbereich x-Achse: 200 mm

Messbereich y-Achse: 100 mm

Ablesung: 0,001 mm

Bildschirm-Ø: 315 mm

Länge: 760 mm

Breite: 550 mm

Technische Beschreibung

Höhe	1080 mm
Breite	550 mm
Gewicht	140 kg
Messbereich y-Achse	100 mm
Messbereich x-Achse	200 mm
Ablesung	0,001 mm
Länge	760 mm
maximales Werkstückgewicht	8 kg
Bildschirm-Ø	315 mm
Herstellerbezeichnung	PJ-A3010F-200
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Profilprojektor

Zubehör

Objektiv für Profilprojektor Vergrößerung (x-fach) 50	494010 50
---	-----------