

RENISHAW**Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-Ø D: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494220 1,5
GTIN	2050000956744
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Kugel-Ø D	1,5 mm
effektive Arbeitslänge	4,5 mm
Material Schaft	Stahl
Gewicht	0,3 g
Schaft-Ø S	0,7 mm
Länge L	10 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
--	-----------

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Taster-Reinigungs-Kit	494240
5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40