



Stahl-Endmaß Toleranzklasse 2, Nennmaß: 1,8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	481070 1,8
GTIN	4045197210395
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 2, Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nennmaß	1,8 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	2
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm	028060 100
DAkKS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100 mm	028140 100