

**Mitutoyo****Profilprojektor PV-5110 mit Objektiv****Bestelldaten**

Bestellnummer	493535
GTIN	4946368669953
Artikelklasse	44C

**Beschreibung****Ausführung:**

**Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung** von großen Werkstücken.

**Robustes Standgerät** für den universellen Einsatz in Fertigung und Kontrolle.

- **Standardobjektiv 10fach. 5-, 20-, 50- und 100-fach Objektive auf Anfrage. Maximale Verzerrung der Objektive 0,2 %.**
- **Drehbarer Bildschirm-Ø effektiv 508 mm.**
- **Eingebaute, digitale LED-Anzeige für Winkelmessungen, umschaltbar Grad / Dezimal.**
- **Telezentrisches Beleuchtungssystem für gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes und exakte Messungen.**
- **Massiver Koordinaten-Messtisch 380×250 mm, mit integrierten Glasmaßstäben.**
- **Garantiert gute Betrachtungsmöglichkeit und leichtes Messen von Längen, Winkeln, Kurven, Radien und Gewinden etc.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Objektiv 10fach, Messtisch, Halogen Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung, digitale Winkelanzeige, Netzkabel.

**Sonderzubehör:**

Digitales Anzeigegerät Nr. 499356, Schneidkantenreiniger/ Positionsknete Nr. 354788.

**Hinweis:**

Weiteres Sonderzubehör wie Objektive, kippbarer Zentriersupport, Horizontal-Prisma, Klemmhalter, passende Norm-Messplatten, Kantensensor mit Messwerteinheit QM-Data 200, Softwareprogramm 2-D-Geopak, Digitalanzeige oder Abdeckhaube auf Anfrage erhältlich.

## Technische Beschreibung

Bildschirm-Ø	508 mm
Ablesung	0,001 mm
Messbereich x-Achse	200 mm
Gewicht	180 kg
Messbereich y-Achse	100 mm
Breite	1021 mm
Länge	738 mm
Messtisch Länge	380 mm
Messtisch Breite	250 mm
Höhe	1520 mm
maximales Werkstückgewicht	5 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Profilprojektor

## Zubehör

Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 3	499356 3
Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 2	499356 2