



Stahl-Endmaß Toleranzklasse 2, Nennmaß: 20mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481070 20 |
| GTIN | 4045197210500 |
| Artikelklasse | 42K |

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 2, Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--|
| Nennmaß | 20 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranzklasse | 2 |
| Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung | L2 |
| Produktart | Endmaß |

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung
Endmaß Stahl maximale Länge 100
mm

028140 100

Kalibrierung
Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100
mm

028060 100