

RENISHAW**Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-Ø D: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494220 3
GTIN	2050000973406
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø S	1,5 mm
effektive Arbeitslänge	7 mm
Material Schaft	Stahl
Gewicht	0,4 g
Kugel-Ø D	3 mm
Länge L	10 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
--	-----------

Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Taster-Reinigungs-Kit	494240