




## Stahl-Endmaß Toleranzklasse 2, Nennmaß: 2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	481070 2
GTIN	4045197210418
Artikelklasse	42K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 2**, Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

#### Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Nennmaß	2 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	2
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2
Produktart	Endmaß

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung  
Endmaß Stahl maximale Länge 100  
mm

028140 100

Kalibrierung  
Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100  
mm

028060 100