

**RENISHAW****Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-Ø D: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494220 6
GTIN	2050000973437
Artikelklasse	49F

**Beschreibung****Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

**Hinweis:**

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø S	2,5 mm
Material Schaft	Stahl
Kugel-Ø D	6 mm
effektive Arbeitslänge	10 mm
Gewicht	0,9 g
Länge L	10 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

**Zubehör**

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
--	-----------

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Taster-Reinigungs-Kit	494240
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30