

HOLEX**Endoskop-Sonde, abwinkelbar, flexibel, Ø 6 mm, Sondenlänge: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	492942 1000
GTIN	4045197565433
Artikelklasse	42L

Beschreibung**Ausführung:**

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.

Sehr hohe Bildqualität mit 16,7 Mio. Farben.

Ausleucht-Modus: Bedientaster zum Ein- und Ausschalten der Bilderhellung. Zur Verwendung in großen Hohlräumen und/oder sehr dunklen Umgebungen.

Seiten-LED-Modus: Bei Verwendung des aufschraubbaren SONDENSPIEGELS werden durch Aktivieren der seitlichen LEDs störende Reflexionen im Bild ausgeschlossen.

Bilddrehung: 90°-Bilddrehung im Uhrzeigersinn über Bedientaster.

Abwinkelbarer Sondenkopf: Sonde mit Handgriff und Stellhebel zur Abwinkelung des Kamerakopfes in zwei Richtungen (maximal 2x 155°). In Verbindung mit dem im Lieferumfang enthaltenen SONDENSPIEGEL kann so ein Hohlraum auch rückseitig zur SONDENEINTRITTSRICHTUNG inspiziert werden. Eine Arretierungsfunktion für die gewählte Abwinkelungsposition ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. SONDENSPIZITZE mit Metallgeflecht-Schutzschlauch. Bildöffnungswinkel 87,1°.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. **Automotive:** Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. **Luftfahrt:** Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme. **Bau:** Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. **Rohrleitungsbau:** Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. **Hydrauliksysteme:** Zylinder, Leckagen. **Heizung-Sanitär-Klima:** Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlage, Abwassersysteme. **Schädlingsbekämpfung:** Bienenstöcke, Wespenester, Vogelnester, Insektengänge. **Polizei, Zoll:** Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

Passend für:

Alle Endoskop-Ausführungen Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Lieferumfang:

Aufschraubbarer Sondenspiegel 70°.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 492896 zur Verwendung der Sonden mit Foto- / Video- Endoskop Nr. 492890 Gr. 2000.

Hinweis:

Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf-Ø und Blickrichtungen auf Anfrage.

Sonde für Rohrleitungsinspektion:

- **Kopf-Ø: 28 mm**
- **Sondenlänge: 22 m**
- **Bildöffnungswinkel: 150°**
- **8 leuchtstarke LEDs.**

Technische Beschreibung

Sondenlänge	1000 mm
IP-Schutzart	IP 67
Kameraauflösung	640×480 px
Sonden-Ø	6 mm
Produktnamensattribut	Ø 6 mm
Produktart	Sonde