



## Schleifband Zirkonkorund (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Körnung: 60



### Bestelldaten

Bestellnummer	558453 60
GTIN	4014586278551
Artikelklasse	56Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spitzen-Schleifband, **extra schweres Polyestergewebe** mit Vollkunstharzbindung, Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Deckbindung (kühler Schliff).

#### Verwendung:

Für GRIT-Bandschleifmaschinen der Serie GX, GIS, GI.

### Technische Beschreibung

Körnung	60
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	75 mm
Schleifband Länge	2000 mm
Produktnamensattribut	75×2000 mm

Produktart

Schleifband

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	32-38 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	25-30 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	20-25 m/s	H
INOX	geeignet	18-30 m/s	
Ti	geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	geeignet	30-45 m/s	K
Holz	geeignet	23-26 m/s	
trocken	geeignet		