

RENISHAW

Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-Ø D: 0,5mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	494220 0,5
GTIN	2050000973611
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Material Schaft	Hartmetall
Kugel-Ø D	0,5 mm
Schaft-Ø S	0,4 mm
Gewicht	0,3 g
effektive Arbeitslänge	3 mm
Länge L	10 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Taster-Reinigungs-Kit	494240
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10