



Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	527060 4
GTIN	613548056288
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen mit höchster Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Nadelfeilenähnliche Formen, jedoch mit **kräftiger, geschmiedeter** 4-kant bzw. 6-kant-**Angel** und **verstärktem Querschnitt**. **Kein Feilenheft erforderlich**.

Verwendung:

Besonders für Werkzeug- und Formenbau geeignet, da schlanke, spitz auslaufende Formen. **Habilis-Präzisionsfeilen** ermöglichen einen **höheren Arbeitsdruck** als Nadelfeilen.

Technische Beschreibung

Querschnitt	6,5 mm
Gesamtlänge	215 mm
Feilflächen	allseitig gehauen
Formbeschreibung	rund
Schweizer Hieb	00
entspricht Deutschem Hieb	1
Produktnameattribut	SH 00 / DH 1
inkl. Feilenheft	nein
Feilenheft erforderlich	nein
Produktart	Präzisionsfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		