



## Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	527060 1
GTIN	613548056202
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schweizer Präzisionsfeilen** mit höchster Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Nadelfeilenähnliche Formen, jedoch mit **kräftiger, geschmiedeter** 4-kant bzw. 6-kant-**Angel** und **verstärktem Querschnitt**. **Kein Feilenheft erforderlich**.

#### Verwendung:

Besonders für Werkzeug- und Formenbau geeignet, da schlanke, spitz auslaufende Formen. **Habilis-Präzisionsfeilen** ermöglichen einen **höheren Arbeitsdruck** als Nadelfeilen.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	215 mm
Querschnitt	10,0×2,6 mm
Formbeschreibung	flachstumpf
Feilflächen	4
Schweizer Hieb	00
entspricht Deutschem Hieb	1
Produktnamensattribut	SH 00 / DH 1
inkl. Feilenheft	nein
Feilenheft erforderlich	nein
Produktart	Präzisionsfeile

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		