



VALTITAN Präzisions-Halbrundfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/0



Bestelldaten

Bestellnummer	525050 200/0
GTIN	613548062579
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Präzisionsfeilen VALTITAN mit extrem hoher Verschleißfestigkeit aufgrund einer Oberflächenhärte von **1200HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feile mit Feilspänen. Höchste Zerspanungsleistung und Standzeit. Nahezu rostfrei, daher auch in stark korrosionsfördernder Umgebung einsetzbar. Hinterlässt keine korrodierenden Rückstände.

Allseitig gehauen; spitz auslaufend.

Technische Beschreibung

Querschnitt	21,1×6,3 mm
Länge ohne Angel	200 mm
entspricht Deutschem Hieb	2
Produktart	Präzisionsfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	geeignet

Zubehör

2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120