

Prüfstift-Satz in Holzbox Toleranzklasse 2, Typ: 81



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 483811 81 |
| GTIN | 2050001057006 |
| Artikelklasse | 48A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm \varnothing sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis \varnothing 0,99 mm, darüber 70 mm.

Toleranzklasse 2: Stift- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------|
| Nennmaßbereich | 1 - 5 mm |
| Anzahl Prüfstifte | 81 |
| Steigung | 0,05 mm |
| Norm | DIN 2269 |
| Toleranzklasse | 2 |

| | |
|--------------|-------------|
| Härte | 60 ± 2 HRC |
| Werkstoff | Lehrenstahl |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | S18 |
| Produktart | Prüfstift |

Dienstleistungen

| | |
|---|-----------|
| DAkKS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 81 | 020890 81 |
| KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 81 | 020880 81 |