



VALTITAN Präzisions-Halbrundfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/2



Bestelldaten

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 525050 200/2 |
| GTIN | 613548062609 |
| Artikelklasse | 53B |

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Präzisionsfeilen VALTITAN mit extrem hoher Verschleißfestigkeit aufgrund einer Oberflächenhärte von **1200HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feile mit Feilspänen. Höchste Zerspanungsleistung und Standzeit. Nahezu rostfrei, daher auch in stark korrosionsfördernder Umgebung einsetzbar. Hinterlässt keine korrodierenden Rückstände.

Allseitig gehauen; spitz auslaufend.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Querschnitt | 21,1×6,3 mm |
| Länge ohne Angel | 200 mm |
| entspricht Deutschem Hieb | 4 |
| Produktart | Präzisionsfeile |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |

| | |
|-----------------|----------|
| Stahl < 60 HRC | geeignet |
| Stahl < 67 HRC | geeignet |
| INOX | geeignet |
| Ti | geeignet |
| GG(G) | geeignet |
| CuZn | geeignet |
| Kunststoff, GFK | geeignet |
| Holz | geeignet |
| Uni | geeignet |

Zubehör

| | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm | 519600 110 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm | 519550 110 |
| Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm | 519400 120 |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm | 519510 100 |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm | 519510 110 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| 2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm | 519600 120 |