

## Prüfstift-Satz in Holzbox Toleranzklasse 1, Typ: 41



### Bestelldaten

Bestellnummer	483800 41
GTIN	2050001046703
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet ( $60 \pm 2$  HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm  $\varnothing$  sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis  $\varnothing$  0,99 mm, darüber 70 mm.

**Toleranzklasse 1:** Stift- $\varnothing \pm 0,001$  mm.

#### Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

### Technische Beschreibung

Nennmaßbereich	1 - 5 mm
Steigung	0,1 mm
Anzahl Prüfstifte	41
Norm	DIN 2269

Toleranzklasse	1
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S18
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 41	020890 41
KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 41	020880 41