



Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 4



Bestelldaten

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 527070 4 |
| GTIN | 613548056295 |
| Artikelklasse | 53B |

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen mit höchster Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Nadelfeilenähnliche Formen, jedoch mit **kräftiger, geschmiedeter** 4-kant bzw. 6-kant-**Angel** und **verstärktem Querschnitt**. **Kein Feilenheft erforderlich**.

Verwendung:

Besonders für Werkzeug- und Formenbau geeignet, da schlanke, spitz auslaufende Formen. **Habilis-Präzisionsfeilen** ermöglichen einen **höheren Arbeitsdruck** als Nadelfeilen.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge | 215 mm |
| Formbeschreibung | rund |
| Querschnitt | 6,5 mm |
| Schweizer Hieb | 1 |
| entspricht Deutschem Hieb | 3 |
| Produktnamensattribut | SH 1 / DH 3 |
| Produktart | Präzisionsfeile |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 55 HRC | geeignet |
| Stahl < 60 HRC | geeignet |
| Stahl < 67 HRC | geeignet |
| INOX | geeignet |
| Ti | bedingt geeignet |
| GG(G) | geeignet |
| CuZn | geeignet |
| Kunststoff, GFK | geeignet |
| Holz | geeignet |
| Uni | bedingt geeignet |