



Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	527070 5
GTIN	613548056271
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen mit höchster Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Nadelfeilenähnliche Formen, jedoch mit **kräftiger, geschmiedeter** 4-kant bzw. 6-kant-**Angel** und **verstärktem Querschnitt**. **Kein Feilenheft erforderlich**.

Verwendung:

Besonders für Werkzeug- und Formenbau geeignet, da schlanke, spitz auslaufende Formen. **Habilis-Präzisionsfeilen** ermöglichen einen **höheren Arbeitsdruck** als Nadelfeilen.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	vierkant
Querschnitt	6,0×6,0 mm
Gesamtlänge	215 mm
Schweizer Hieb	1
entspricht Deutschem Hieb	3
Produktnamensattribut	SH 1 / DH 3
Produktart	Präzisionsfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	bedingt geeignet