



## Präzisions-Rundfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 150/00



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 525500 150/00 |
| GTIN          | 613548070680  |
| Artikelklasse | 53B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schweizer Präzisionsfeilen** entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt. **Spitz auslaufend**. Stumpfe Form.

### Technische Beschreibung

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Länge ohne Angel          | 150 mm          |
| Durchmesser               | 5,75 mm         |
| entspricht Deutschem Hieb | 1               |
| Produktart                | Präzisionsfeile |

### Anwenderdaten

|                                | Eignung  | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet |                |          |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Stahl < 60 HRC  | geeignet         |
| Stahl < 67 HRC  | bedingt geeignet |
| INOX            | geeignet         |
| Ti              | bedingt geeignet |
| GG(G)           | geeignet         |
| CuZn            | geeignet         |
| Kunststoff, GFK | geeignet         |
| Holz            | geeignet         |
| Uni             | bedingt geeignet |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm           | 519400 100    |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm         | 519510 100    |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm         | 519550 110    |
| 2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm       | 519600 110    |
| Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 90 mm          | 519510 90     |