



VALTITAN Präzisions-Rundfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/0



Bestelldaten

Bestellnummer	525550 200/0
GTIN	613548062678
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Präzisionsfeilen VALTITAN mit extrem hoher Verschleißfestigkeit aufgrund einer Oberflächenhärte von **1200HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feile mit Feilspänen. Höchste Zerspanungsleistung und Standzeit. Nahezu rostfrei, daher auch in stark korrosionsfördernder Umgebung einsetzbar. Hinterlässt keine korrodierenden Rückstände.

Spitz auslaufend.

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	200 mm
Durchmesser	7,8 mm
entspricht Deutschem Hieb	2
Produktart	Präzisionsfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	geeignet

Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519400 100