



## Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	527070 1
GTIN	613548056219
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schweizer Präzisionsfeilen** mit höchster Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Nadelfeilenähnliche Formen, jedoch mit **kräftiger, geschmiedeter** 4-kant bzw. 6-kant-**Angel** und **verstärktem Querschnitt**. **Kein Feilenheft erforderlich**.

#### Verwendung:

Besonders für Werkzeug- und Formenbau geeignet, da schlanke, spitz auslaufende Formen. **Habilis-Präzisionsfeilen** ermöglichen einen **höheren Arbeitsdruck** als Nadelfeilen.

### Technische Beschreibung

Formbeschreibung	flachstumpf
Querschnitt	10,0×2,6 mm
Gesamtlänge	215 mm
Schweizer Hieb	1
entspricht Deutschem Hieb	3
Produktnamensattribut	SH 1 / DH 3
Produktart	Präzisionsfeile

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	bedingt geeignet