



Präzisions-Stiftenfeile extra schmal, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/2



Bestelldaten

Bestellnummer	523100 200/2
GTIN	613548065310
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt. **Flachseiten gehauen; stumpf auslaufend.**

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	200 mm
Querschnitt	6,3×2,8 mm
entspricht Deutschem Hieb	4
Produktart	Präzisionsfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	bedingt geeignet

Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20