

## Prüfstift-Satz im Holzkasten Toleranzklasse 2, Typ: 2-3



### Bestelldaten

Bestellnummer	483830 2-3
GTIN	2050001048660
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet ( $60 \pm 2$  HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm  $\varnothing$  sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis  $\varnothing$  0,99 mm, darüber 70 mm.

**Toleranzklasse 2:** Stift- $\varnothing \pm 0,002$  mm. 1 Holzkasten.

#### Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

### Technische Beschreibung

Anzahl Prüfstifte	100
Steigung	0,01 mm
Nennmaßbereich	2,01 - 3 mm
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2

Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S18
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 100	020880 100
DAkkS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 100	020890 100