

## Prüfstift-Satz im Holzkasten Toleranzklasse 1, Typ: 6-7



### Bestelldaten

Bestellnummer	483820 6-7
GTIN	2050001048615
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Lehenstahl, gehärtet ( $60 \pm 2$  HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm  $\varnothing$  sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis  $\varnothing$  0,99 mm, darüber 70 mm.

**Toleranzklasse 1:** Stift- $\varnothing \pm 0,001$  mm. 1 Holzkasten.

#### Verwendung:

Für Arbeiten am Lehenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

### Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Anzahl Prüfstifte	100
Nennmaßbereich	6,01 - 7 mm
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1

Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S18
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 100	020880 100
DAkS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 100	020890 100