

RENISHAW**Rubinkugeltaster Keramik Länge 50 mm, Kugel-Ø D: 5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 494234 5 |
| GTIN | 2050001740588 |
| Artikelklasse | 49F |

Beschreibung**Ausführung:**

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------|
| effektive Arbeitslänge | 33,5 mm |
| Material Schaft | Keramik |
| Kugel-Ø D | 5 mm |
| Gewicht | 5 g |
| Schaft-Ø S | 3,8 mm |
| Länge L | 50 mm |
| Anschlussgewinde | M4 |
| Werkstoff Spitze | Rubin |
| Produktart | Taster |

Zubehör

| | |
|-----------------------|--------|
| Taster-Reinigungs-Kit | 494240 |
|-----------------------|--------|