

**RENISHAW****Rubinkugeltaster Länge 20 mm, Kugel-Ø D: 1/12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494222 1/12,5
GTIN	2050000956768
Artikelklasse	49F

**Beschreibung****Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

**Hinweis:**

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Material Schaft	Hartmetall
Schaft-Ø S	0,8 mm
Kugel-Ø D	1 mm
Gewicht	0,4 g
effektive Arbeitslänge	12,5 mm
Länge L	20 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

**Zubehör**

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
--	-----------

Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Taster-Reinigungs-Kit	494240