

Einzelprüfstift Toleranzklasse 1, Typ: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	483900 9
GTIN	2050001048882
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläpft. Ab \varnothing 1,5 mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm – 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.

Toleranzklasse 1: Stift- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Verwendung:

Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten \varnothing zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483900 Gr. 5 **10,08** bzw. 483920 Gr. 5 **10,082**.

Technische Beschreibung

Messstiftlänge	70 mm
Steigung	0,01 mm
Nennmaß	19 - 20 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehenstahl
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028240 20
DAkkS-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028260 20