

RENISHAW**Rubinkugeltaster Länge 20 mm, Kugel-Ø D: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494222 1,5
GTIN	2050000956775
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø S	1 mm
Gewicht	0,5 g
Material Schaft	Hartmetall
Kugel-Ø D	1,5 mm
effektive Arbeitslänge	12,5 mm
Länge L	20 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
Taster-Reinigungs-Kit	494240
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2