

HOLEX**Vlies-Schleifband (A), 75×2000 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	558488 180
GTIN	4045197525093
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, **gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.**

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Farbe	rot
Körnungsvergleich	180
Ausführung	A medium
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Schleifband Breite	75 mm
Schleifband Länge	2000 mm
Produktnameattribut	75×2000 mm
Produktart	Vlies-Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet	15-20 m/s	
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	10 m/s	H
INOX	geeignet	10 m/s	
Ti	geeignet	10 m/s	
GG(G)	geeignet	10 m/s	K
CuZn	geeignet	10 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	10 m/s	
Holz	geeignet	10 m/s	
Lacke	geeignet	10 m/s	
Uni	geeignet	10 m/s	
trocken	geeignet		