

RENISHAW**Rubinkugeltaster Keramik Länge 100 mm, Kugel-Ø D: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494236 5
GTIN	2050001740595
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø S	3,8 mm
effektive Arbeitslänge	83,5 mm
Material Schaft	Keramik
Kugel-Ø D	5 mm
Gewicht	6,3 g
Länge L	100 mm
Anschlussgewinde	M4
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2

Taster-Reinigungs-Kit	494240
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30