

## Einzelprüfstift Toleranzklasse 2, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	483910 1
GTIN	2050001048905
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Lehenstahl, gehärtet ( $60 \pm 2$  HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläpft. Ab  $\varnothing 1,5$  mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm – 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.

**Toleranzklasse 2:** Stift- $\varnothing \pm 0,002$  mm.

#### Verwendung:

Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.

#### Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten  $\varnothing$  zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483900 Gr. 5 **10,08** bzw. 483920 Gr. 5 **10,082**.

### Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Messstiftlänge	40 mm
Nennmaß	0,5 - 0,99 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2
Härte	$60 \pm 2$ HRC
Werkstoff	Lehenstahl
Produktart	Prüfstift

## Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028240 20
DAkkS-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028260 20