

RENISHAW**Rubinkugeltaster Keramik Länge 100 mm, Kugel-Ø D: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494236 6
GTIN	2050001740601
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Material Schaft	Keramik
Schaft-Ø S	4,5 mm
Gewicht	6,3 g
effektive Arbeitslänge	88,5 mm
Kugel-Ø D	6 mm
Länge L	100 mm
Anschlussgewinde	M4
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40

Taster-Reinigungs-Kit	494240
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30