

RENISHAW**Rubinkugeltaster Länge 20 mm, Kugel-Ø D: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494222 4
GTIN	2050000956805
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø S	1,5 mm
Kugel-Ø D	4 mm
Gewicht	0,6 g
Material Schaft	Stahl
effektive Arbeitslänge	20 mm
Länge L	20 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

Taster-Reinigungs-Kit	494240
-----------------------	--------

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5