

**3M****Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 40×815 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	558504 100
GTIN	4046719004805
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, **gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.**

Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen.

**Verwendung:**

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Farbe	braun
Körnungsvergleich	100
Feinheitsgrad	grob
Ausführung	A coarse
Serie	SC-BS

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	40 mm
Schleifband Länge	815 mm
Produktnamensattribut	40×815 mm
Herstellerbezeichnung	SC-BS
Produktart	Vlies-Schleifband

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet	15-20 m/s	
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	10 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	10 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	10 m/s	H
INOX	geeignet	10 m/s	
Ti	geeignet	10 m/s	
GG(G)	geeignet	10 m/s	K
CuZn	geeignet	10 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	10 m/s	
Holz	geeignet	10 m/s	
Lacke	geeignet	10 m/s	
Uni	geeignet	10 m/s	
trocken	geeignet		