

**RENISHAW****Rubinkugeltaster Länge 40 mm, Kugel-Ø D: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494224 3
GTIN	2050000973499
Artikelklasse	49F

**Beschreibung****Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

**Hinweis:**

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	1,97 g
Kugel-Ø D	3 mm
Material Schaft	Hartmetall
effektive Arbeitslänge	37 mm
Schaft-Ø S	2 mm
Länge L	40 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

**Zubehör**

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
--	-----------

Taster-Reinigungs-Kit	494240
5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2