

RENISHAW**Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-Ø D: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494220 8
GTIN	2050000973444
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Kugel-Ø D	8 mm
Schaft-Ø S	2,5 mm
Gewicht	1,5 g
Material Schaft	Stahl
effektive Arbeitslänge	11 mm
Länge L	11 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Taster-Reinigungs-Kit	494240