

RENISHAW**Rubinkugeltaster Länge 40 mm, Kugel-Ø D: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494224 4
GTIN	2050000973505
Artikelklasse	49F

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Material Schaft	Hartmetall
Kugel-Ø D	4 mm
Gewicht	2,04 g
Schaft-Ø S	2 mm
effektive Arbeitslänge	40 mm
Länge L	40 mm
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster

Zubehör

Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm	494214 20
--	-----------

5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm	494214 30
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm	494214 40
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm	494214 10
Taster-Reinigungs-Kit	494240