

RENISHAW**Rubinkugeltaster Länge 20 mm, Kugel-Ø D: 0,7mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 494222 0,7 |
| GTIN | 2050000973468 |
| Artikelklasse | 49F |

Beschreibung**Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|------------|
| Kugel-Ø D | 0,7 mm |
| Material Schaft | Hartmetall |
| effektive Arbeitslänge | 12 mm |
| Gewicht | 0,3 g |
| Schaft-Ø S | 0,5 mm |
| Länge L | 20 mm |
| Anschlussgewinde | M2 |
| Werkstoff Spitze | Rubin |
| Produktart | Taster |

Zubehör

| | |
|-----------------------|--------|
| Taster-Reinigungs-Kit | 494240 |
|-----------------------|--------|

| | |
|--|--------------|
| Tastereinsatz-Verlängerung Länge 10 mm | 494214 10 |
| Adapter Typ M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| Tastereinsatz-Verlängerung Länge 20 mm | 494214 20 |
| 5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 Typ M2/5 | 494219 M2/5 |
| Tastereinsatz-Verlängerung Länge 40 mm | 494214 40 |
| Tastereinsatz-Verlängerung Länge 30 mm | 494214 30 |