

Einzelprüfstift Toleranzklasse 2, Typ: 8



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 483910 8 |
| GTIN | 2050001048974 |
| Artikelklasse | 48A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläpft. Ab \varnothing 1,5 mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm – 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.

Toleranzklasse 2: Stift- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Verwendung:

Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten \varnothing zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483900 Gr. 5 **10,08** bzw. 483920 Gr. 5 **10,082**.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|----------------|
| Messstiftlänge | 70 mm |
| Steigung | 0,01 mm |
| Nennmaß | 16 - 18,99 mm |
| Kalibrierung | L5 |
| Norm | DIN 2269 |
| Toleranzklasse | 2 |
| Härte | 60 ± 2 HRC |
| Werkstoff | Lehenstahl |
| Produktart | Prüfstift |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20 | 028240 20 |
| DAkkS-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20 | 028260 20 |