



## VALTITAN Präzisions-Nadelfeile Gesamtlänge 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	527550 2
GTIN	613548045596
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Hochleistungs-Nadelfeile** mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Oberflächenhärte **1200 HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feilen mit Feilspänen, sodass das Reinigen mühelos durch leichtes Ausklopfen (auf Holz) möglich ist.

#### Norm:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

### Technische Beschreibung

Formbeschreibung	flachspitz
Gesamtlänge	180 mm
Querschnitt	6×1,2 mm
Feilflächen	4
Schweizer Hieb	0
entspricht Deutschem Hieb	1
Produktnameattribut	SH 0 / DH 1
inkl. Feilenheft	nein
Produktart	Präzisions-Nadelfeile

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Mg	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	geeignet

---

## Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3