

**VALTITAN Präzisions-Nadelfeile Gesamtlänge 180 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	527570 5
GTIN	613548045671
Artikelklasse	53B

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochleistungs-Nadelfeile** mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Oberflächenhärte **1200 HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feilen mit Feilspänen, sodass das Reinigen mühelos durch leichtes Ausklopfen (auf Holz) möglich ist.

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	180 mm
Feilflächen	4
Querschnitt	2,6×2,6 mm
Formbeschreibung	vierkant
Schweizer Hieb	2
entspricht Deutschem Hieb	3
Produktnameattribut	SH 2 / DH 3
inkl. Feilenheft	nein
Produktart	Präzisions-Nadelfeile

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Mg	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	geeignet

---

## Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2