

VALTITAN Präzisions-Nadelfeile Gesamtlänge 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 4

Bestelldaten	
Bestellnummer	527550 4
GTIN	613548045688
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Nadelfeile mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Oberflächenhärte **1200 HV.** Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feilen mit Feilspänen, sodass das Reinigen mühelos durch leichtes Ausklopfen (auf Holz) möglich ist.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Technische Beschreibung

Durchmesser	3,2 mm	
Gesamtlänge	180 mm	
Feilflächen	1	
Formbeschreibung	rund	
Schweizer Hieb	0	
entspricht Deutschem Hieb	1	
Produktnamensattribut	SH 0 / DH 1	
inkl. Feilenheft	nein	
Produktart	Präzisions-Nadelfeile	

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	-----------------------	----------

Alu Mg	geeignet	
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	
Stahl < 55 HRC	geeignet	
Stahl < 60 HRC	geeignet	
Stahl < 67 HRC	geeignet	
INOX	geeignet	
Ti	geeignet	
GG(G)	geeignet	
CuZn	geeignet	
Kunststoff, GFK	geeignet	
Holz	geeignet	
Uni	geeignet	

Zubehör

Schnellspannheftfür Nadelfeilen Typ 2	519700 2
Schnellspannheftfür Nadelfeilen Typ 3	519700 3