



Lehrdorn-Satz Genauigkeit $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 2,5-3



Bestelldaten

Bestellnummer	483955 2,5-3
GTIN	2050000962783
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift. \emptyset -Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit \emptyset -Beschriftung.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten \emptyset** zusätzlich **angeben**, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 **0,24**.

Technische Beschreibung

Satzinhalt	50
Steigung	0,01 mm
Fehlergrenze	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nennmaß	2,51 - 3 mm
Toleranzklasse	1
Kalibrierung	S18
Produktart	Lehrdorn

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020890 50
KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020880 50