



## Lehrdorn mit Griff Genauigkeit $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Typ: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	483950 5
GTIN	2050000963285
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift.  $\emptyset$ -Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit  $\emptyset$ -Beschriftung.

#### Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten  $\emptyset$**  zusätzlich **angeben**, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 **0,24**.

### Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Fehlergrenze	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nennmaß	1 - 2,99 mm
Toleranzklasse	1
Kalibrierung	L5
Produktart	Lehrdorn

### Dienstleistungen

Kalibrierung Prüfstift maximaler $\emptyset$ 20	028240 20
---	-----------

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

028260 20