



Lehrdorn-Satz Genauigkeit $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 3,5-4



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 483955 3,5-4 |
| GTIN | 2050000962806 |
| Artikelklasse | 48A |

Beschreibung

Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift. \emptyset -Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit \emptyset -Beschriftung.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten \emptyset** zusätzlich **angeben**, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 **0,24**.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------------------|
| Satzinhalt | 50 |
| Steigung | 0,01 mm |
| Fehlergrenze | $\pm 0,5 \mu\text{m}$ |
| Nennmaß | 3,51 - 4 mm |
| Toleranzklasse | 1 |
| Kalibrierung | S18 |
| Produktart | Lehrdorn |

Dienstleistungen

| | |
|---|-----------|
| KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50 | 020880 50 |
| DAkkS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50 | 020890 50 |