

**VALTITAN Präzisions-Nadelfeile Gesamtlänge 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	527550 6
GTIN	613548045626
Artikelklasse	53B

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Nadelfeile mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Oberflächenhärte **1200 HV**. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feilen mit Feilspänen, sodass das Reinigen mühelos durch leichtes Ausklopfen (auf Holz) möglich ist.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Technische Beschreibung

Querschnitt	4,2 mm
Formbeschreibung	dreikant
Gesamtlänge	180 mm
Feilflächen	3
Schweizer Hieb	0
entspricht Deutschem Hieb	1
Produktnameattribut	SH 0 / DH 1
inkl. Feilenheft	nein
Produktart	Präzisions-Nadelfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Mg	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	geeignet

Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2