



Abziehfeile – Edelkorund, vierkant, Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad: 100X8M



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 558525 100X8M |
| GTIN | 9003172580265 |
| Artikelklasse | 53Y |

Beschreibung

Verwendung:

Zum **Entgraten, Schärfen, Abziehen** und **Anfasen** von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.

Für **Stahl** (gehärtet) und Legierungen mit erhöhter Zugfestigkeit. Die Zähigkeit dieses Materials bringt **Kantenfestigkeit** und hohe **Schnittigkeit**.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------|
| Breite | 8 mm |
| Länge | 100 mm |
| Körnung | 180 |
| Feinheitsgrad | mittel |
| Farbe | rosa |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Form | vierkant |
| Produktart | Abziehfeile |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |