



## Präzisions-Nadelfeile Gesamtlänge 140 mm, SH 1 / DH 2, Typ: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	527230 6
GTIN	613548047606
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schweizer Präzisions-Nadelfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Hieblänge =  $\frac{1}{2}$  Feilenlänge. Hergestellt aus Spezialstahl für Präzisionsfeilen mit hoher Verschleißfestigkeit (65-66 HRC). Genau abgestimmte Formen, spezielle Hiebwinkel und große Auswahl an verschiedenen Hieben. Hohe Feilleistung.

**Schnellspannheft siehe Nr. 519700.**

#### Norm:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Hinweis:

Siehe auch Habilis- Präzisionsfeilen Nr. 527050 – 527070.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	140 mm
Feilflächen	3
Formbeschreibung	dreikant
Querschnitt	3,5 mm

Schweizer Hieb	1
entspricht Deutschem Hieb	3
Produktnamensattribut	SH 1 / DH 2
Produktart	Präzisions-Nadelfeile

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Uni	bedingt geeignet		

## Zubehör

Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 3	519700 3
Schnellspannheft für Nadelfeilen Typ 2	519700 2