



## Lehrdorn-Satz Genauigkeit $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Typ: 4-4,5



### Bestelldaten

Bestellnummer	483955 4-4,5
GTIN	2050000962813
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift.  $\emptyset$ -Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit  $\emptyset$ -Beschriftung.

#### Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten  $\emptyset$**  zusätzlich **angeben**, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 **0,24**.

### Technische Beschreibung

Satzinhalt	50
Steigung	0,01 mm
Fehlergrenze	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nennmaß	4,01 - 4,5 mm
Toleranzklasse	1
Kalibrierung	S18
Produktart	Lehrdorn

### Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020880 50
DAkkS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020890 50